

**SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder passande samlingskablar för individuell konfektionering. Alla samlingskablar kan användas med släpkedja och finns som metervara. Kablarnas lednings färger motsvarar standarden inom maskinbyggnad. M12 fördelarnas anslutningskåpor innehåller alltid samma plintanslutningar, så att man endast behöver en kabelvariant.

Fördelarna med samlingsledning som metervara:

- Speciallängder för samlingsledningar
- Inga ledningsrester
- Ingen lagerhållning av olika kabellängder
- Kan också levereras i önskade längder.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sensor/Aktuator-Ledning, Antal poler: 19, 500 m, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.	<a href="#">2764960000</a>
Typ	SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500
GTIN (EAN)	4064675031253
Förp.	1 items
Förpackning	på plywoodhjul

## SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 63.37 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent


## Tekniska data för kabel

Kabellängd	500 m	
Mantelfärg	svart	
Oljebeständighet	Yes	
Släpkedjetålighet	Ja	
Antal ledare	19	
Skärmad	Nej	
Halogener	Nej	
Isolering	TPM	
Accelerartion	5 m/s <sup>2</sup>	
Böjradie min, rörlig	10 x kabelldiameter	
Böjradie min, fast monterad	5 x kabelldiameter	
Böjcykler	2 Mio	
Kabeldragningsarea (utskrift/online)	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> + 16 x 0,34 mm <sup>2</sup>	
hastighet	200 m/s	
Mantelmateriel	PUR	
Mantel i enlighet med UL AWM-stil	21198 (80 °C / 300 V)	
Kärna i enlighet med UL AWM-stil	10493 (80 °C / 300 V)	
Beständighet mot svetsgnistor	Nej	
Färgkodning	violett, röd, grå, Röd/blå, grön, blå, Grå/rosa, vit/grön, Vit/gul, Vit/gråt, svart, grön/gul, brun, Yellow / brown, Brun/grön, vit, gul, rosa, Grå/brun	
Vridtålighet	0 °/m	
Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C	
Säker mot svetsstänk	Nej	
Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C	
Antal poler	19	
Ytterdiameter	9.1 mm ± 0.3 mm	
Färgkodning (ledararea)	Ledararea	3 x 0.75 mm <sup>2</sup>
	F&auml;rkkodning	brun
	Ledararea	16 x 0.34 mm <sup>2</sup>
	F&auml;rkkodning	gulbrun

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

**Detaljerad ritning**



3 x 0,75 mm<sup>2</sup> + 16 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Screwty®-tillbehöret är lämpligt för fritt konfektionerbara runda M23-kontaktidon och förp ågjutna runda M23-kontaktidon med en ytterdimension för låsringen på 26,2 ±0,3 mm. Åtdragningsmomentet är 2–2,5 Nm.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SCREWTY M23	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1981560000</a>	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702	
Förp.	1 ST	

## Screwty® kabelförskruvningsverktyg med momentfunktion



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar  
Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledningar. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktidon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktidon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktidon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

## Allmänna beställningsdata

Typ	1/4" HANDGRIFF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">4294820000</a>	Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248478279	
Förp.	1 ST	