

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder passande samlingskablar för individuell konfektionering. Alla samlingskablar kan användas med släpkedja och finns som metervara. Kablarnas lednings färger motsvarar standarden inom maskinbyggnad. M12 fördelarnas anslutningskåpor innehåller alltid samma plintanslutningar, så att man endast behöver en kabelvariant.

Fördelarna med samlingsledning som metervara:

- Speciallängder för samlingsledningar
- Inga ledningsrester
- Ingen lagerhållning av olika kabellängder
- Kan också levereras i önskade längder.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sensor/Aktuator-Ledning, Antal poler: 21, 100 m, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.	2764970000
Typ	SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100
GTIN (EAN)	4064675031192
Förp.	1 items
Förpackning	på plywoodhjul

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 168.8 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent


Tekniska data för kabel

Kabellängd	100 m	
Mantelfärg	svart	
Oljebeständighet	Yes	
Släpkedjetålighet	Ja	
Antal ledare	21	
Skärmad	Nej	
Halogener	Nej	
Isolering	TPM	
Accelerartion	5 m/s ²	
Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter	
Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter	
Böjcykler	2 Mio	
Kabeldragningsarea (utskrift/online)	5 x 0,75 mm ² + 16 x 0,34 mm ²	
hastighet	200 m/s	
Mantelmateriel	PUR	
Mantel i enlighet med UL AWM-stil	21198 (80 °C / 300 V)	
Kärna i enlighet med UL AWM-stil	10493 (80 °C / 300 V)	
Beständighet mot svetsgnistor	Nej	
Färgkodning	brun, blå, röd, svart, grön/gul, vit, grön, gul, grå, rosa, violett, Grå/rosa, Röd/blå, vit/grön, Brun/grön, Vit/gul, Yellow / brown, Vit/gråt, Grå/brun	
Vridtålighet	0 °/m	
Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C	
Säker mot svetsstänk	Nej	
Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C	
Antal poler	21	
Ytterdiameter	9.5 mm ± 0.3 mm	
Färgkodning (ledararea)	Ledararea	5 x 0.75 mm ²
	Fär;kodning	brun
	Ledararea	16 x 0.34 mm ²
	Fär;kodning	vit

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

Detaljerad ritning



5 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Screwty®-tillbehöret är lämpligt för fritt konfektionerbara runda M23-kontaktidon och förp ågjutna runda M23-kontaktidon med en ytterdimension för låsringen på 26,2 ±0,3 mm. Åtdragningsmomentet är 2–2,5 Nm.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCREWTY M23	Utförande
Art.nr.	1981560000	Adapter för kabelförskruvningsverktyg till M23-linjer och kontaktidon
GTIN (EAN)	4032248677702	
Förp.	1 ST	

Screwty® kabelförskruvningsverktyg med momentfunktion



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar
Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledningar. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktidon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktidon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktidon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

Allmänna beställningsdata

Typ	1/4" HANDGRIFF	Utförande
Art.nr.	4294820000	Förskruvningsverktyg
GTIN (EAN)	4032248478279	
Förp.	1 ST	