

IE-PI-RJ45-TH-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allmänna beställningsdata

Utförande	INSATS RJ45, Stickinsats RJ45 Crimp, PROFINET
Art.nr.	2768720000
Typ	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
Förp.	10 items

IE-PI-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	3.4 g
-----------	-------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Anslutning 1	Crimp	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning	Stickinsats RJ45 Crimp	Koppling	PROFINET
Färgkod	övriga	Isoleringsdiameter, min.	1.3 mm
Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm	Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontakttyta	Guld över nickel	Anslutningsdiameter, entrådig	0.57...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 23...AWG 22	Anslutningsdiameter, fintrådig	0.57...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 23...AWG 22	Manteldiameter, max.	7.5 mm
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

Kontaktndon Norm	IEC 60603-7	UL-norm för kommunikationstillbehör	UL 1863
IP-skyddsklasser	IEC 60529		

Elektriska egenskaper

Kontaktmotstånd	≤ 10 mΩ	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	motsvarande IEEE 802.3af

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14 och HDC
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		