

**IE-PI-RJ45-TH-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	INSATS RJ45, Stickinsats RJ45 Crimp, PROFINET
Art.nr.	<a href="#">2768720000</a>
Typ	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
Förp.	10 items

## IE-PI-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 3.4 g

## Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...70 °C  
Installation temperature

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Anslutning 1	Crimp	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning	Stickinsats RJ45 Crimp	Koppling	PROFINET
Färgkod	övriga	Isoleringsdiameter, min.	1.3 mm
Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm	Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontakttyta	Guld över nickel	Anslutningsdiameter, entrådig	0.57...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 23...AWG 22	Anslutningsdiameter, fintrådig	0.57...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 23...AWG 22	Manteldiameter, max.	7.5 mm
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

## Allmänna standarder

Kontaktndon Norm IEC 60603-7 UL-norm för kommunikationstillbehör UL 1863  
IP-skyddsklasser IEC 60529

## Elektriska egenskaper

Kontaktmotstånd  $\leq 10 \text{ m}\Omega$  Spänningstålighet kontakt/skärm  $\geq 1500 \text{ V AC/DC}$   
Spänningstålighet kontakt/kontakt  $\geq 1000 \text{ V AC/DC}$  PoE / PoE+ motsvarande IEEE 802.3af

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14 och HDC

## Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121  
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90  
ECLASS 15.0 27-44-03-90