

**IE-PS-V14M-RJ45-TH-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14  
(PROFINET) i metall, inkl. RJ45-insats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Art.nr.	<a href="#">2768740000</a>
Typ	IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675025108
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Mått och vikter

Nettovikt	63.99 g
-----------	---------

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	Crimp
Artikelbeskrivning	Variant 14 Metall	Koppling	PROFINET
Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, min.	1.3 mm	Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm
Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Kontaktyta	Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig	0.57...0.64 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 23...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig	0.57...0.64 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 23...AWG 22
Manteldiameter, min.	5.5 mm	Manteldiameter, max.	7.5 mm
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 60603-7, IEC 61076-3-117 Var. 14	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	--------------------------------------	------------------------	---------

## Elektriska egenskaper

Kontaktmotstånd	≤ 10 mΩ	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	motsvarande IEEE 802.3af

## Klassificeringar


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**IE-PS-V14M-RJ45-TH-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V14P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1058280000</a>	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799374	
Förp.	10 ST	

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:


- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	

## RJ45



RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**IE-PS-V14M-RJ45-TH-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-PI-RJ45-TH-P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2768720000</a>	INSATS RJ45, Stickinsats RJ45 Crimp, PROFINET
GTIN (EAN)	4064675024095	
Förp.	10 ST	

**Pressverktyg för stickanslutningsmoduler**

Pressverktyg för modulära stickkontakter system WE och DEC

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- tre funktioner i ett verktyg

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2614210000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter
GTIN (EAN)	4050118621631	
Förp.	1 ST	