

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Art.nr.	2768740000
Typ	IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675025108
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Nettovikt	63.99 g
-----------	---------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	Crimp
Artikelbeskrivning	Variant 14 Metall	Koppling	PROFINET
Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, min.	1.3 mm	Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm
Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Kontaktyta	Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig	0.57...0.64 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 23...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig	0.57...0.64 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 23...AWG 22
Manteldiameter, min.	5.5 mm	Manteldiameter, max.	7.5 mm
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 60603-7, IEC 61076-3-117 Var. 14	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	--------------------------------------	------------------------	---------

Elektriska egenskaper

Kontaktmotstånd	≤ 10 mΩ	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	motsvarande IEEE 802.3af

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V14P	Utförande	
Art.nr.	1058280000	Stickproppskåpa-skyddslock	
GTIN (EAN)	4032248799374		
Förp.	10 ST		

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:


- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande	
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande	
GTIN (EAN)	4032248402731		
Förp.	200 ST		

RJ45



RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-RJ45-TH-P	Utförande
Art.nr.	2768720000	INSATS RJ45, Stickinsats RJ45 Crimp, PROFINET
GTIN (EAN)	4064675024095	
Förp.	10 ST	

Pressverktyg för stickanslutningsmoduler



Pressverktyg för modulära stickkontakter system WE och DEC

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- tre funktioner i ett verktyg

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Utförande
Art.nr.	2614210000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter
GTIN (EAN)	4050118621631	
Förp.	1 ST	