


URS CA 100 DUO 4-10MM²**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2769030000
Typ	URS CA 100 DUO 4-10MM²
GTIN (EAN)	4064675026310
Förp.	1 items

URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3.937 inch
Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6.2992 inch
Nettovikt	118 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Ändhysarea, max.	10 mm ²	Ändhysarea, min.	4 mm ²
------------------	--------------------	------------------	-------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		