


CH20M6 BC 4P-4P TGY 1 1293806**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Elektronikens värld på en skiva

Med en bredd på endast 6,1 mm skapar elektronikutvecklarens expertkunskap kompakta användningsvärldar. Modulärt kapslingskoncept som har utvecklats särskilt för kretskort och som erbjuder idealiska förhållanden för små elektroniska komponenter och användningen av kretskortsplintar.

Största möjliga byggformsfrihet tack vare en generös nettoyta på 6 800 mm² på kretskortet tillåter optimal montering med platssparande geometrier av THR-kretskortsplintar med återflödesfunktion. Felfri montering och lödningsbearbetning stöds av optimerade ramgeometrier och stödgeometrier. Dessutom erbjuder anpassningsbara desingalternativ som märkning, färgval och olika utskrivbara, roterande övertäckningar mycket flexibilitet. Tack vare anslutningselementen med återflödesfunktion och en maskinkompatibel förpackning säkerställs högsta verkningsgrad vid bearbetning – för en tidsbesparande och precis installation.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Baselement, OMNIMATE Housing – serie CH20M trafikgrå, Kapsling sidopanel, Bredd: 5.3 mm
Art.nr.	2771200000
Typ	CH20M6 BC 4P-4P TGY 1 1293806
GTIN (EAN)	4064675031932
Förp.	50 items

CH20M6 BC 4P-4P TGY 1 1293806

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	106.5 mm	Byggdjup (tum)	4.1929 inch
Höjd	107 mm	Bygghöjd (tum)	4.2126 inch
Bredd	5.3 mm	Byggbredd (tum)	0.2087 inch
Nettovikt	12.79 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Isoleringsmaterial	PBT
Isoleringsmaterialgrupp	II	Yta	obehandlad
Grundläggande material	Plast	CTI (Comparative Tracking Index)	400 ≤ CTI <600

Allmänna data

Färgkod	trafikgrå	Skyddsklass	IP20 efter installation
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7042	Gjutbarhet	Nej

Anpassningsalternativ


Kundspecifika utskärningar möjliga	Ja	Kundspecifik märkning möjlig	Ja
Kundspecifik beställningsprocess	Se riktlinjer under downloads	Alternativa färger	Mer på begäran

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Drawings


Produktillustration




Produktillustration



Produktillustration



Profilritning



Baselement utan utskärning i det iknäppbara fotområdet.