

**HDC MHX 3 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Strömförsörjningsmodul, 690 V, 40 A, Antal poler: 3, PUSH IN med manöverknapp, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1
Art.nr.	<a href="#">2772780000</a>
Typ	HDC MHX 3 MP
GTIN (EAN)	4064675036210
Förp.	1 items

## HDC MHX 3 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E310075

## Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Höjd	40.75 mm	Bygghöjd (tum)	1.6043 inch
Bredd	14.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5709 inch
Nettovikt	26 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Antal poler	3	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationsmotstånd	10 <sup>12</sup> Ω	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hane	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3	Grundläggande material	Polykarbonat
Serie	ModuPlug	Märkspänning (DIN EN 61984)	690 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	8 kV	Märkström (DIN EN 61984)	40 A
Nödvändiga insticksplatser	1		

## PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning via modulram
-------------------	------------------------------

## Utförande

Avisoleringslängd nominellt	12 mm	Anslutningstyp	PUSH IN med manöverknapp
Ledardiameter, max.	6 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	2.5 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHX 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

