


HDC MHX 4P MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Strömförsörjningsmodul, 830 V, 40 A, Antal poler: 4, PUSH IN med manöverknapp, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1
Art.nr.	2772800000
Typ	HDC MHX 4P MP
GTIN (EAN)	4064675036234
Förp.	1 items

HDC MHX 4P MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E310075

Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Höjd	40.75 mm	Bygghöjd (tum)	1.6043 inch
Bredd	14.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5709 inch
Nettovikt	35 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Antal poler	4	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationsmotstånd	10 ¹² Ω	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hane	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3	Grundläggande material	Polykarbonat
Serie	ModuPlug	Märkspänning (DIN EN 61984)	830 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	8 kV	Märkström (DIN EN 61984)	40 A
Nödvändiga insticksplatser	1		

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning via modulram
-------------------	------------------------------

Utförande

Avisoleringslängd nominellt	9.6 mm	Anslutningstyp	PUSH IN med manöverknapp
Ledardiameter, max.	6 mm ²	Ledardiameter, min.	2.5 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

