


CH-SMC-00.33-VCC180**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Basräknare, gateway, styrbox och överspänningsskydd är anslutna med förkonfektionerade kabeluppsättningar som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmüller erbjuder de rätta anslutningslösningarna för detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-standarderna. Förkonfektionerade strömkablar med 6 kV överspänningsskydd avrundar sortimentet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Hane, Hylsa, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m
Art.nr.	2775840033
Typ	CH-SMC-00.33-VCC180
GTIN (EAN)	4064675041535
Förp.	10 items

CH-SMC-00.33-VCC180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	5.6 g
-----------	-------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna tekniska data

Antal poler	2	Märkstötspänning	6 kV
Nominell spänning	600 V	Märkström	18.5 A
Skyddsklass	IP20		

Tekniska data för kabel

Kabellängd	0.33 m	Ledningstyp	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV
Mantelfärg	grå	Ledararea	1.5 mm ²
Antal ledare	2	Skärmad	Nej
Halogener	Nej	Isolering	PP
Temperaturområde, rörligt, max.	90 °C	Temperaturområde, rörligt, min.	-25 °C
Temperaturområde, fast lagd, max.	90 °C	Temperaturområde, fast lagd, min.	-40 °C
Kabel material	PUR/ TPE	Böjradie min, rörlig	15 x kabelldiameter
Böjradie min, fast monterad	10 x kabelldiameter	Ytterdiameter	6.4 mm ± 0.25 mm

Tekniska data för kontaktdon

Kontaktdon	Antal poler	2
	Antal poler	2
	Typ	Hona

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

CH-SMC-00.33-VCC180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Drawings

www.weidmueller.com

