

IE-FPOB2EG-500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Metervara FO-kabel, POF

Allmänna beställningsdata

Utförande	Systemkabel, 980 µm, Polyethylen
Art.nr.	2781950000
Typ	IE-FPOB2EG-500
GTIN (EAN)	4064675057109
Förp.	1 items

IE-FPOB2EG-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	24500 g
-----------	---------

Temperaturer

Lagertemperatur	-30 °C...70 °C	Drifttemperatur	-30 °C...70 °C
Installation temperature			

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data för kabel

Mantelfärg	grön	Antal ledare	2
Halogener	Nej	Böjcykler	10.000
Färgkodning	orange, svart		

FO

Fibertyp	POF	Dämpning	≤ 160 dB/km vid 650 nm
Numerisk apertur	0.5	Bandbredd	> 35 MHz*100 m vid 650 nm

Kabeluppbyggnad

Mantelfärg	grön	Antal ledare	2
Manteldiameter, max.	7.5 mm	Material mantel	Polyetylen
Kabeluppbyggnad	Mini-breakout	Primär ytbehandling	245.00 µm
Färgkodning	orange, svart	Diameter ledarpar	2.20 mm
Spännkraft, max.	1000 N	Kärnans diameter	980 µm

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Färgkod	grön	Halogener	Nej
Böjcykler	10.000		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ETIM 10.0	EC000034	ECLASS 14.0	27-06-18-03
ECLASS 15.0	27-06-18-03		

Detaljerad ritning

