

HDC-C-HE-BM0.5KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, Hylsa, Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering
Art.nr.	2784160000
Typ	HDC-C-HE-BM0.5KO
GTIN (EAN)	4064675060895
Förp.	10 items

HDC-C-HE-BM0.5KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

1.58 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø

2.48 mm

Avisoleringslängd nominellt

7.5 mm

Anslutningstyp

Crimpanslutning

Utförande insats

HE

Ledardiameter, max.

0.5 mm²

Ledardiameter, min.

0.5 mm²

Yta

Konstantan

Stickcykler

≥ 500

Typ

Hylsa

Grundläggande material

Kopparlegering

Serie

HE

Tillverkningsmetod

svarvade

Ledararea

0.5 - 0.5 mm²

Kontaktmaterial

Kopparlegering

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04