

**HDC-C-HE-BM0.3FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, Hylsa, Ledardiameter, max.: 0.3, svarvade, Järn
Art.nr.	<a href="#">2784180000</a>
Typ	HDC-C-HE-BM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061113
Förp.	10 items

## HDC-C-HE-BM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 50 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	2.48 mm	Avisoleringslängd nominellt	7.5 mm
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Utförande insats	HE
Ledardiameter, max.	0.3 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.3 mm <sup>2</sup>
Yta	alla andra	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hylsa	Grundläggande material	Järn
Serie	HE	Tillverkningsmetod	svarvade
Ledararea	0.3 - 0.3 mm <sup>2</sup>	Kontaktmaterial	Järn

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		