

HDC-C-HE-SM0.3FE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

| | |
|------------|---|
| Utförande | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, Hane, Ledardiameter, max.: 0.3 |
| Art.nr. | 2784190000 |
| Typ | HDC-C-HE-SM0.3FE |
| GTIN (EAN) | 4064675061120 |
| Förp. | 10 items |

HDC-C-HE-SM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 50 g

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Avisoleringslängd nominellt | 7.5 mm | Anslutningstyp | Crimpanslutning |
| Ledardiameter, max. | 0.3 mm ² | Typ | Hane |
| Serie | HE | Ledararea | 0.3 mm ² |
| Kontaktmaterial | Järn | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |