

HDC-C-HE-SM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, Hane, Ledardiameter, max.: 0.3
Art.nr.	2784190000
Typ	HDC-C-HE-SM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061120
Förp.	10 items

HDC-C-HE-SM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 50 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allmänna uppgifter

Avisoleringslängd nominellt	7.5 mm	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Ledardiameter, max.	0.3 mm ²	Typ	Hane
Serie	HE	Ledararea	0.3 mm ²
Kontaktmaterial	Järn		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		