

**HDC-C-HE-SM0.5FE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, Hane, Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Järn
Art.nr.	<a href="#">2784210000</a>
Typ	HDC-C-HE-SM0.5FE
GTIN (EAN)	4064675061144
Förp.	10 items

## HDC-C-HE-SM0.5FE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

### Mått och vikter

Nettovikt 1.2 g

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

### Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	2.48 mm	Avisoleringslängd nominellt	7.5 mm
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Utförande insats	HE
Ledardiameter, max.	0.5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Yta	alla andra	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hane	Grundläggande material	Järn
Serie	HE	Tillverkningsmetod	svarvade
Ledararea	0.5 - 0.5 mm <sup>2</sup>	Kontaktmaterial	Järn

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		