

HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

Allmänna beställningsdata

Utförande	TwinMark, Ledar- och kabelmärkning, 3.2 - 6.4 mm, vit
Art.nr.	2788640000
Typ	HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M
GTIN (EAN)	406467506665 1
Förp.	1 items

HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.77 mm	Byggdjup (tum)	0.0303 inch
Bredd	10.7 mm	Byggbredd (tum)	0.4213 inch
Längd	75000 mm	Bygglängd (tum)	2952.75 inch
Nettovikt	1060 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	neutral	
Bredd	10.7 mm	
Temperaturområde för användning max.	105 °C	
Temperaturområde för användning min.	-55 °C	
Färgkod	vit	
Halogener	Nej	
Längd	75000 mm	
Grundläggande material	Polyolefin	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet anpassad skrivare	Leveransform	Krympslang, rulle
Antal märkningar per kombination	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers	

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	6 mm ²
Ledardiameter, min.	1.5 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	6.4 mm
Ledarytterdiameter, min.	3.2 mm	Ledarytterdiameter	3.2 - 6.4 mm
Ledararea	1.5 - 6 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Färgband

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Utförande
Art.nr.	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Förp.	1 ST	