

**SCT 4.6/680****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller Steel Series ett - omfattande sortiment med stålband för extrema materialkrav, som höga temperaturer eller kraftiga kemiska inverkningar.

- Rostfritt stål AISI 304,
- lätt och säker installation med patenterat låsning,
- patenterade avrundade kanter, därigenom ingen risk för personskador,
- idealisk för användning utomhus
- strålnings- och korrosionstålig,
- Anti-magnetisk
- ingen tandning som skadar isoleringen.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Buntband, 4,6 x 680 mm, Rostfritt stål 1.4404 (316 L), 778 N
Art.nr.	<a href="#">2791430000</a>
Typ	SCT 4.6/680
GTIN (EAN)	4064675070955
Förp.	100 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E524836

## Mått och vikter

Djup	0.26 mm	Byggdjup (tum)	0.0102 inch
Höjd	680 mm	Bygghöjd (tum)	26.7716 inch
Bredd	4.6 mm	Byggbredd (tum)	0.1811 inch
Nettovikt	6.26 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...300 °C	Installation temperature	-40
---------------------------------	--------------	--------------------------	-----

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Installationsmaterial

UV-beständig	Ja	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None	Temperaturområde för användning max.	300 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	200 mm	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Draghållfasthet	778 N	Bunt diameter, max.	200 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	175 lbf	Bunt diameter, min.	20 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

