

SCT 4.6/680**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller Steel Series ett - omfattande sortiment med stålband för extrema materialkrav, som höga temperaturer eller kraftiga kemiska inverkningar.

- Rostfritt stål AISI 304,
- lätt och säker installation med patenterat låsning,
- patenterade avrundade kanter, därigenom ingen risk för personskador,
- idealisk för användning utomhus
- strålnings- och korrosionstålig,
- Anti-magnetisk
- ingen tandning som skadar isoleringen.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Buntband, 4,6 x 680 mm, Rostfritt stål 1.4404 (316 L), 778 N |
| Art.nr. | 2791430000 |
| Typ | SCT 4.6/680 |
| GTIN (EAN) | 4064675070955 |
| Förp. | 100 items |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E524836 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|--------------|
| Djup | 0.26 mm | Byggdjup (tum) | 0.0102 inch |
| Höjd | 680 mm | Bygghöjd (tum) | 26.7716 inch |
| Bredd | 4.6 mm | Byggbredd (tum) | 0.1811 inch |
| Nettovikt | 6.26 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|-----|
| Temperaturområde för användning | -40...300 °C | Installation temperature | -40 |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|-----|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Installationsmaterial

| | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|
| UV-beständig | Ja | Kan öppnas igen | Nej |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | None | Temperaturområde för användning max. | 300 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | Halogener | Nej |
| Kabeldiameter max. | 200 mm | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |
| Draghållfasthet | 778 N | Bunt diameter, max. | 200 mm |
| Draghållfasthet (pund-kraft) | 175 lbf | Bunt diameter, min. | 20 mm |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

