


**WIL-F-240**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



UV-filter för ytterligare skruvning till Weidmüller Industry Light.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2799050000
Typ	<a href="#">WIL-F-240</a>
GTIN (EAN)	4064675259084
Förp.	4 items

## WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	38.5 mm	Byggdjup (tum)	1.5157 inch
Höjd	2.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.0866 inch
Bredd	240 mm	Byggbredd (tum)	9.4488 inch
Nettovikt	34.5 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur

-



## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002558	ETIM 9.0	EC002558
ETIM 10.0	EC002558	ECLASS 14.0	27-11-11-25
ECLASS 15.0	27-11-11-25		

Drawings



## WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## Kapslingslängd 240 mm



240 mm

WIL-LED-lampfamiljen: LED-lampan är endast 8 mm hög (9,4 mm med magnet). Den drivs med 24 VDC, har mycket högt ljusutbyte och lång produktlivslängd (mer än 60 000 timmar). Mycket robust konstruktion, med full kapsling och metallhölje – vattentät (IP67). Ljusets färgtemperatur är 6500 K (dagsljus), vilket gör utrustningen lämplig för många olika uppgifter. Kan lätt anslutas med en M12-koppling. Tack vare låg energiförbrukning krävs bara en liten 24 V-energiförsörjningsenhet för driften.

## Allmänna beställningsdata

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2436210000</a>
GTIN (EAN)	4050118448306
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2527880000</a>
GTIN (EAN)	4050118538762
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2527890000</a>
GTIN (EAN)	4050118538670
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2527900000</a>
GTIN (EAN)	4050118538687
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2527910000</a>
GTIN (EAN)	4050118538694
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2527950000</a>
GTIN (EAN)	4050118538939
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2527990000</a>
GTIN (EAN)	4050118538977
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2527920000</a>
GTIN (EAN)	4050118538908
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2527960000</a>
GTIN (EAN)	4050118538946
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2527930000</a>
GTIN (EAN)	4050118538915
Förp.	1 ST

## WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2527940000</a>
GTIN (EAN)	4050118538922
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2527970000</a>
GTIN (EAN)	4050118538953
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2527980000</a>
GTIN (EAN)	4050118538960
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2669240000</a>
GTIN (EAN)	4050118682601
Förp.	1 ST

## Kapslingslängd 145 mm



145 mm

WIL-LED-lampfamiljen: LED-lampan är endast 8 mm hög (9,4 mm med magnet). Den drivs med 24 VDC, har mycket högt ljusutbyte och lång produktivslängd (mer än 60 000 timmar). Mycket robust konstruktion, med full kapsling och metallhölje – vattentät (IP67). Ljusets färgtemperatur är 6500 K (dagsljus), vilket gör utrustningen lämplig för många olika uppgifter. Kan lätt anslutas med en M12-koppling. Tack vare låg energiförbrukning krävs bara en liten 24 V-energiförsörjningsenhet för driften.

## Allmänna beställningsdata

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-145... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2669230000</a>
GTIN (EAN)	4050118682618
Förp.	1 ST

## Kapslingslängd 240 mm



240 mm

WIL-LED-lampfamiljen: LED-lampan är endast 8 mm hög (9,4 mm med magnet). Den drivs med 24 VDC, har mycket högt ljusutbyte och lång produktivslängd (mer än 60 000 timmar). Mycket robust konstruktion, med full kapsling och metallhölje – vattentät (IP67). Ljusets färgtemperatur är 6500 K (dagsljus), vilket gör utrustningen lämplig för många olika uppgifter. Kan lätt anslutas med en M12-koppling. Tack vare låg energiförbrukning krävs bara en liten 24 V-energiförsörjningsenhet för driften.

## Allmänna beställningsdata

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2528030000</a>
GTIN (EAN)	4050118539011
Förp.	1 ST

## WIL-F-240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2528020000</a>
GTIN (EAN)	4050118539004
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2528010000</a>
GTIN (EAN)	4050118538991
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2528000000</a>
GTIN (EAN)	4050118538984
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2576960000</a>
GTIN (EAN)	4050118592863
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2617810000</a>
GTIN (EAN)	4050118649185
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2770730000</a>
GTIN (EAN)	4064675030799
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2732910000</a>
GTIN (EAN)	4050118811797
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2633830000</a>
GTIN (EAN)	4050118648959
Förp.	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Utförande
Art.nr.	<a href="#">2680950000</a>
GTIN (EAN)	4050118694710
Förp.	1 ST