


**SFX-VT 9/24 MM RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Mycket flexibla: SFX

SFX-märkning är det självklara valet för märkning av kablar om du föredrar den klassiska buntbandslösningen.

Kablarna löper inte alltid i en rät line. Det material som används vid VFX-märkning hanterar detta faktum med mycket flexibel polyuretan. Märkningen följer varje kurva i kabeln och låser med lätthet. En snabbtitt på dina fördelar:

Väderbeständighetstestad enligt ISO DIN EN ISO 4892-2:2013, tabell 3, procedur A, cykel 1 vid 5000 tim  
Individuellt märkt med M-Print® PRO

Easy och snabbmärkning med THM MultiMark

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 -, 26 x 15 mm, röd
Art.nr.	<a href="#">2799310000</a>
Typ	SFX-VT 9/24 MM RT
GTIN (EAN)	4064675261148
Förp.	1000 items

## SFX-VT 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	26 mm	Bygghöjd (tum)	1.0236 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0.5906 inch
Nettovikt	0.25 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -55...105 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Utförande	halogenfri
Bredd	15 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Temperaturområde för användning max.	105 °C	Temperaturområde för användning min.	-55 °C
Färgkod	röd	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyolefin, Polyuretan	Skrivna tecken	utan
Teckenfältets storlek	23.5 x 9 mm	Temperaturområde för användning	-55...105 °C

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	500 mm <sup>2</sup>
Ledarytterdiameter, max.	40 mm	Ledarytterdiameter, min.	7 mm
Genomföring för buntband	Plan	Ledarytterdiameter	7 -
Lämpligt buntband	Plast	Ledararea	500 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



**SFX-VT 9/24 MM RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2448880000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118462944	
Förp.	1 ST	