

US67-PLATE64-STD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller erbjuder högkvalitativa ledningar, stickkontakter, montageadapterar och magneter för professionell och industriell installation av vibrationsövervakning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Adapter plate
Art.nr.	2811910000
Typ	US67-PLATE64-STD
GTIN (EAN)	4064675292975
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-07-30T00:00:00+02:00

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	64 mm	Byggdjup (tum)	2.5197 inch
Höjd	11.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.4528 inch
Bredd	64 mm	Byggbredd (tum)	2.5197 inch
Diameter	64 mm	Nettovikt	132 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-20 °C...85 °C
Fuktighet vid driftstemperatur	5…95 % rel. fuktighet, ingen kondens		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

allmänna data

Typ av tillbehör	Monteringstillbehör	Är tillbehör	Ja
------------------	---------------------	--------------	----

Montage

Typ av gänga	Metrisk
--------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003015	ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015	ECLASS 14.0	27-20-14-92
ECLASS 15.0	27-20-14-92		

Drawings

