

**PVHYW-XXW+XX06W+15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y-kabeln används för parallellkoppling av flera strängar i ett FV-system, t.ex. för att dela en linje framför en växelriktare.

Kablarna finns i olika anslutningsvarianter.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Fotovoltaik, Y-anslutningskabel, 1x WM4 C Male, 2x WM4 C Female, 6mm <sup>2</sup> , 1500 V |
| Art.nr.    | <a href="#">2814180000</a>   |
| Typ        | PVHYW-XXW+XX06W+15   |
| GTIN (EAN) | 406467529886 1   |
| Förp.      | 1 items  |

## PVHYW-XXW+XX06W+15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt

89.8 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## PV-kabelskydd

PV kabelversion

Kabelsida vänster

Nummer 1

Kabellängd 160 mm

Kabelfärg svart

Kabeltvärsnitt 6 mm<sup>2</sup>

Märkström 35 A

Integrerad inline säkring Nej

Utförande av kabelns slut sida

Anslutningsversion WM4 C

Kontakttyp hane

Kabelsida höger 1

Nummer 1

Kabellängd 200 mm

Kabelfärg svart

Kabeltvärsnitt 6 mm<sup>2</sup>

Märkström 35 A

Integrerad inline säkring Nej

Utförande av kabelns slut sida

Anslutningsversion WM4 C

Kontakttyp hona

Kabelsida höger 2

Nummer 2

Kabellängd 200 mm

Kabelfärg svart

Kabeltvärsnitt 6 mm<sup>2</sup>

Märkström 35 A

Integrerad inline säkring Nej

Utförande av kabelns slut sida

Anslutningsversion WM4 C

Kontakttyp hona

Märkspänning DC

1500 V

Ledararea

6.00 mm<sup>2</sup>

## elektriska egenskaper

Märkspänning DC

1500 V

## PVHYW-XXW+XX06W+15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |

**PVHYW-XXW+XX06W+15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**PVHYW-XXW+XX06W+15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

Drawings

www.weidmueller.com



**PVHYW-XXW+XX06W+15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Counterpart**

www.weidmueller.com

**PV PROTECT**


PV Protect är rätt lösning för bästa skydd av växelriktaren mot överspänning. Den är mycket kompakt och behöver bara Y-ledningar för att ansluta till solcellssträngarna. Därmed är det en perfekt produkt för att utrusta befintliga FV-installationer på bostadshus med överspänningskydd.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | VPUM111SXFV101TXPX10       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2764140000</a> | Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V   |
| GTIN (EAN) | 4064675016113              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |
| Typ        | VPUM111SXFV201TXPX10       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2764110000</a> | Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1000 V       |
| GTIN (EAN) | 4064675014195              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |
| Typ        | VPUM111SXFV201TXPX15       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2764160000</a> | Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1500 V       |
| GTIN (EAN) | 4064675016137              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |
| Typ        | VPUM212SXFV101TXPX10       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2764150000</a> | Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V |
| GTIN (EAN) | 4064675016120              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |
| Typ        | VPUM212SXFV201TXPX10       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2764130000</a> | Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1000 V     |
| GTIN (EAN) | 4064675016106              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |
| Typ        | VPUM212SXFV201TXPX15       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2764180000</a> | Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1500 V     |
| GTIN (EAN) | 4064675016144              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |