

**PVHXW+W+W-XX06W-15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y-kabeln används för parallellkoppling av flera strängar i ett FV-system, t.ex. för att dela en linje framför en växelriktare.

Kablarna finns i olika anslutningsvarianter.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, X-anslutningskabel, 2x WM4 C Female, 2x WM4 C Male, 6mm <sup>2</sup> , 1500 V
Art.nr.	<a href="#">2814250000</a>
Typ	PVHXW+W+W-XX06W-15
GTIN (EAN)	4064675298939
Förp.	1 items

**PVHXW+W+W-XX06W-15**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technical data**
**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Nettovikt

128.6 g

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**PV-kabelskydd**

PV kabelversion

Kabelsida	vänster
Nummer	1
Kabellängd	160 mm
Kabelfärg	svart
Kabeltvärsnitt	6 mm <sup>2</sup>
Märkström	35 A
Integrerad inline säkring	Nej
Utförande av kabelns slut	sida
Anslutningsversion	WM4 C
Kontakttyp	hona
Kabelsida	höger
Nummer	1
Kabellängd	200 mm
Kabelfärg	svart
Kabeltvärsnitt	6 mm <sup>2</sup>
Märkström	35 A
Integrerad inline säkring	Nej
Utförande av kabelns slut	sida
Anslutningsversion	WM4 C
Kontakttyp	hona
Kabelsida	höger 1
Nummer	2
Kabellängd	200 mm
Kabelfärg	svart
Kabeltvärsnitt	6 mm <sup>2</sup>
Märkström	35 A
Integrerad inline säkring	Nej
Utförande av kabelns slut	sida
Anslutningsversion	WM4 C
Kontakttyp	hane
Kabelsida	höger 2
Nummer	3
Kabellängd	200 mm
Kabelfärg	svart
Kabeltvärsnitt	6 mm <sup>2</sup>
Märkström	35 A
Integrerad inline säkring	Nej
Utförande av kabelns slut	sida

**PVHXW+W+W-XX06W-15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Technical data**

	Anslutningsversion	WM4 C
	Kontakttyp	hane
Märkspänning DC	1500 V	
Ledararea	6.00 mm <sup>2</sup>	

**elektriska egenskaper**

Märkspänning DC	1500 V
-----------------	--------

**Klassificeringar**


ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

PVHXW+W+W-XX06W-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Drawings

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**PVHXW+W+W-XX06W-15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

Drawings

www.weidmueller.com



## PVHXW+W+W-XX06W-15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Counterpart

www.weidmueller.com

### PV PROTECT



PV Protect är rätt lösning för bästa skydd av växelriktaren mot överspänning. Den är mycket kompakt och behöver bara Y-ledningar för att ansluta till solcellssträngarna. Därmed är det en perfekt produkt för att utrusta befintliga FV-installationer på bostadshus med överspänningsskydd.

### Allmänna beställningsdata

Typ	VPUM111SXFV101TXPX10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2764140000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016113	
Förp.	1 ST	
Typ	VPUM111SXFV201TXPX10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2764110000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675014195	
Förp.	1 ST	
Typ	VPUM111SXFV201TXPX15	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2764160000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016137	
Förp.	1 ST	
Typ	VPUM212SXFV101TXPX10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2764150000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016120	
Förp.	1 ST	
Typ	VPUM212SXFV201TXPX10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2764130000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016106	
Förp.	1 ST	
Typ	VPUM212SXFV201TXPX15	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2764180000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016144	
Förp.	1 ST	