

PVHXW-W-PXXX06W+15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y-kabeln används för parallellkoppling av flera strängar i ett FV-system, t.ex. för att dela en linje framför en växelriktare.

Kablarna finns i olika anslutningsvarianter.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Fotovoltaik, X-anslutningskabel, 2x WM4 C Male, 1x delvis strippad kabelände, 1x WM4 C Female, 6mm ² , 1500 V |
| Art.nr. | 2814280000 |
| Typ | PVHXW-W-PXXX06W+15 |
| GTIN (EAN) | 4064675298960 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 115 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

PV-kabelskydd

| | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------|
| PV kabelversion | Kabelsida | vänster |
| | Nummer | 1 |
| | Kabellängd | 160 mm |
| | Kabelfärg | svart |
| | Kabeltvärsnitt | 6 mm ² |
| | Märkström | 35 A |
| | Integrerad inline säkring | Nej |
| | Utförande av kabelns slut | sida |
| | Anslutningsversion | WM4 C |
| | Kontakttyp | hane |
| | Kabelsida | höger 1 |
| | Nummer | 1 |
| | Kabellängd | 200 mm |
| | Kabelfärg | svart |
| | Kabeltvärsnitt | 6 mm ² |
| | Märkström | 35 A |
| | Integrerad inline säkring | Nej |
| | Utförande av kabelns slut | sida |
| | Anslutningsversion | WM4 C |
| | Kontakttyp | hane |
| | Kabelsida | höger 2 |
| | Nummer | 2 |
| | Kabellängd | 200 mm |
| | Kabelfärg | svart |
| | Kabeltvärsnitt | 6 mm ² |
| | Märkström | 70 A |
| | Integrerad inline säkring | Nej |
| | Utförande av kabelns slut | delvis avskalad |
| | Kabelsida | höger |
| | Nummer | 3 |
| | Kabellängd | 200 mm |
| | Kabelfärg | svart |
| | Kabeltvärsnitt | 6 mm ² |
| | Märkström | 35 A |
| | Integrerad inline säkring | Nej |
| | Utförande av kabelns slut | sida |
| Anslutningsversion | WM4 C | |
| Kontakttyp | hona | |

PVHXW-W-PXXX06W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data


| | |
|-----------------|----------------------|
| Märkspänning DC | 1500 V |
| Ledararea | 6.00 mm ² |

elektriska egenskaper

| | |
|-----------------|--------|
| Märkspänning DC | 1500 V |
|-----------------|--------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ETIM 10.0 | EC001576 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 | | |





PV PROTECT


PV Protect är rätt lösning för bästa skydd av växelriktaren mot överspänning. Den är mycket kompakt och behöver bara Y-ledningar för att ansluta till solcellssträngarna. Därmed är det en perfekt produkt för att utrusta befintliga FV-installationer på bostadshus med överspänningskydd.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VPUM111SXFV101TXPX10 | Utförande |
| Art.nr. | 2764140000 | Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V |
| GTIN (EAN) | 4064675016113 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | VPUM111SXFV201TXPX10 | Utförande |
| Art.nr. | 2764110000 | Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1000 V |
| GTIN (EAN) | 4064675014195 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | VPUM111SXFV201TXPX15 | Utförande |
| Art.nr. | 2764160000 | Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1500 V |
| GTIN (EAN) | 4064675016137 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | VPUM212SXFV101TXPX10 | Utförande |
| Art.nr. | 2764150000 | Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V |
| GTIN (EAN) | 4064675016120 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | VPUM212SXFV201TXPX10 | Utförande |
| Art.nr. | 2764130000 | Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1000 V |
| GTIN (EAN) | 4064675016106 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | VPUM212SXFV201TXPX15 | Utförande |
| Art.nr. | 2764180000 | Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1500 V |
| GTIN (EAN) | 4064675016144 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | VPUM111SXFV100TXPX10 | Utförande |
| Art.nr. | 2755970000 | Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, Cable gland, PUSH IN connection, 1000 V |
| GTIN (EAN) | 4064675003335 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | VPUM111SXFV200TXPX10 | Utförande |
| Art.nr. | 2755950000 | Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, Cable gland, PUSH IN connection, 1000 V |
| GTIN (EAN) | 4064675003304 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | VPUM111SXFV200TXPX15 | Utförande |
| Art.nr. | 2755990000 | Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, Cable gland, PUSH IN connection, 1500 V |
| GTIN (EAN) | 4064675003359 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | VPUM212SXFV100TXPX10 | Utförande |
| Art.nr. | 2755980000 | Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, Cable gland, PUSH IN connection, 1000 V |
| GTIN (EAN) | 4064675003342 | |
| Förp. | 1 ST | |

PVHXW-W-PXXX06W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | VPUM2I2SFXV2O0TXPX10 | Utförande |
| Art.nr. | 2755960000 | Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, Cable gland, PUSH IN |
| GTIN (EAN) | 4064675003311 | connection, 1000 V |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | VPUM2I2SFXV2O0TXPX15 | Utförande |
| Art.nr. | 2756000000 | Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, Cable gland, PUSH IN |
| GTIN (EAN) | 4064675003366 | connection, 1500 V |
| Förp. | 1 ST | |