

**GWHUE M3 WTL6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 6 mm, Höjd: 6 mm, Djup: 13.2 mm, Antal poler: 1, Koppar - zink
Art.nr.	<a href="#">2815610000</a>
Typ	GWHUE M3 WTL6
GTIN (EAN)	4064675303930
Förp.	50 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-12-31T00:00:00+01:00

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	13.2 mm	Byggdjup (tum)	0.5197 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Nettovikt	2.19 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf95e7f0-305d-4f12-aa7a-56f19573f0e7

## Allmänt

Antal poler	1
-------------	---

## Materialdata

Grundläggande material	Koppar - zink	Färgkod	grå
------------------------	---------------	---------	-----

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad
-------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		