

WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Automatiserad kabelkonfektionering med maximal flexibilitet – Wire Processing Center (WPC)

- Modulär anpassning av systemen för specifika krav: CUTFIX PRO, CUTFIX PRO FEEDER, CRIMPFIX R VARIO, CA 100 DUO eller THM MultiMark
- Holistisk monteringsprocess inklusive kabelmatning och -buntning
- Programvara med one-piece-flow-närmande för processtillförlitlighet och kvalitet

Allmänna beställningsdata

Utförande	Automater
Art.nr.	2816430000
Typ	WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V
GTIN (EAN)	4064675312932
Förp.	1 items

WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	750 mm	Byggdjup (tum)	29.5275 inch
Höjd	1800 mm	Bygghöjd (tum)	70.866 inch
Bredd	1100 mm	Byggbredd (tum)	43.307 inch
Nettovikt	30000 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	17-13-01-90
ECLASS 15.0	17-13-01-90		