


**IE-TO-RJ45-C-ZP-C5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bärskenutgångar, utförande koppling RJ45 enligt IEC  
60603-7-51

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Montageskena-utgång RJ45, IP20, Cat. 5
Art.nr.	<a href="#">2819260000</a>
Typ	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
Förp.	10 items

## IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 13.4 g

## Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...80 °C  
Installation temperature

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Koppling	Koppling	Färgkod	beige, svart
Kapslingsmaterial	Plast, PA 66 UL V0 E63957	Kategori	Cat. 5
Kontaktyta	Guld över nickel	Monteringstyp	TS 35
Avskärmning	oskärmad	Skyddsklass	IP20
Stickcykler	750 (RJ45)		

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm IEC 60603-7-51

## Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
Nominell spänning	50 V	Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

