

RC D 4/4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**H-fördelare:**

H-fördelaren är utrustad med fyra poler och imponerar med sin mångsidighet och IP68-skyddsklass.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2819550000
Typ	RC D 4/4P
GTIN (EAN)	4064675591290

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E307231

Mått och vikter

Diameter	20 mm	Nettovikt	40 g
----------	-------	-----------	------

Temperaturer

Lagertemperatur		Omgivningstemperatur	-25 °C...125 °C
Drifttemperatur	-40 °C...85 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kodering	ingen
Kontakttyta	Mässing	LED	Nej
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Kapslingsmaterial	PA 66
Kabeldiameter max.	13 mm	Kabeldiameter min.	7 mm
Kontaktmaterial	Mässing	Ledardiameter, max.	4 mm ²
Ledardiameter, min.	0.5 mm ²	Nominell spänning	450 V
Märkström	17.5 A	Skyddsklass	IP68
Skärmanslutning	Nej	Material låsring	Plast
Anslutningsarea max.	4 mm ²	Anslutningsarea min.	0.5 mm ²

Allmänna data

Antal poler	4	Kodering	ingen
Anslutningsgänga	M20	Kontakttyta	Mässing
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Byggform	Hona, Hane
Kapslingsmaterial	PA 66	Kabeldiameter max.	13 mm
Kabeldiameter min.	7 mm	Kontaktmaterial	Mässing
Ledardiameter, max.	4 mm ²	Ledardiameter, min.	0.5 mm ²
Nominell spänning	450 V	Märkström	17.5 A
Skyddsklass	IP68	Grundläggande material	PA 6.6
Skärmanslutning	Nej		

Allmänna uppgifter

Antal poler	4	Antal utgångar	3
Anslutningsgänga	M20	Skydd polförväxling	Ja
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Kapslingsmaterial	PA 66
Antal ingångar	1		

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

skruvsystem



De runda anslutningarna med skruvsystem kännetecknas av sin kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	RC F P2 SP	Utförande
Art.nr.	2903200000	
GTIN (EAN)	4099986 122376	
Förp.		
Typ	RC M P2 SP	Utförande
Art.nr.	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986 122369	
Förp.		

M20

Skyddshättor lämpliga för FieldPower och WIPL-familjen med rund anslutning



Allmänna beställningsdata

Typ	PC RC F	Utförande
Art.nr.	2833850000	
GTIN (EAN)	4064675591412	
Förp.		
Typ	PC RC M	Utförande
Art.nr.	2820090000	
GTIN (EAN)	4064675591405	
Förp.		