


FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



solcellsenergi säkringshållare för solcellsenergi applikationer

- För användning DC i solcellsmoduler upp till 1000V
- Monterad på DIN- skena
- För insats med cylindriska säkring länkar från 1A upp till 30A av 10x38mm gPV

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fotovoltaik, Säkringshållare, 1000 V, 10x38, 1 sträng, med LED
Art.nr.	2827950000
Typ	FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV LED
GTIN (EAN)	4064675367673
Förp.	10 items

FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	61 mm	Byggdjup (tum)	2.4016 inch
Höjd	73 mm	Bygghöjd (tum)	2.874 inch
Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0.7087 inch
Nettovikt	10 g		

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Säkringshållare anslutning

Antal anslutningar	2	Avisoleringslängd	10 mm
Åtdragningsmoment, max.	2.5 Nm	Åtdragningsmoment, min.	2 Nm
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Ledarmaterial	Koppar
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 6	Ledardiameter, AWG, max.	AWG 17
Ledararea, fintrådig, min.	1 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	10 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	1 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	10 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	1 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	10 mm ²
Ledararea, entrådig, min.	1 mm ²	Ledararea, entrådig, max.	10 mm ²

Säkringshållare tekniska data

Säkringsinsats	10 x 38 mm	Färgkod	Ijusblå
Indikering	LED röd	Säkringshållare (Hållarinsats)	svängbar
max. Ström	30 A	Antal potentialer	1
Drivspänning max.	1000 V	Effektförluster, max.	3 W
Montageskena obestyckad	TS 35	Märkstötspänning	6 kV
Överspänningskategori	III	Monteringstyp	Montageskena

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

10x38 gPV

gPV cylindriska säkringspatroner är utformade för att ge ett kompakt, säkert och ekonomiskt skydd för fotovoltaikmoduler (fältskydd) med spänningar upp till 1 500 V DC. De skyddar mot både överbelastning och kortslutning (gPV-klass enligt kraven i IEC60269-6 och UL248-19). De är tillverkade av ett keramikrör med högt invändigt tryck och motstånd mot värmestötter, vilket ger hög brytförmåga trots de kompakta måtten. Kontakterna är tillverkade i försilvrad koppar och de smältbara delarna av rent silver, för att undvika åldrande och hålla de elektriska egenskaperna intakta. De finns i storlek 10x38 mm, 10x85 mm och 22x58 mm.

Allmänna beställningsdata

Typ	FUSE 10X38 1A 1000 VDC ...	Utförande
Art.nr.	2783160000	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
GTIN (EAN)	4064675059684	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 2A 1000 VDC ...	Utförande
Art.nr.	2783170000	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
GTIN (EAN)	4064675059691	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 3A 1000 VDC ...	Utförande
Art.nr.	2783180000	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
GTIN (EAN)	4064675059905	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 4A 1000 VDC ...	Utförande
Art.nr.	2783190000	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
GTIN (EAN)	4064675059912	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 5A 1000 VDC ...	Utförande
Art.nr.	2783200000	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
GTIN (EAN)	4064675059929	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 6A 1000 VDC ...	Utförande
Art.nr.	2783210000	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
GTIN (EAN)	4064675059936	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 8A 1000 VDC ...	Utförande
Art.nr.	2783220000	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
GTIN (EAN)	4064675059943	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 10A 1000 VDC...	Utförande
Art.nr.	2783230000	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
GTIN (EAN)	4064675059950	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 12A 1000 VDC...	Utförande
Art.nr.	2783240000	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
GTIN (EAN)	4064675059967	
Förp.	10 ST	

FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	FUSE 10X38 15A 1000 VDC...	Utförande
Art.nr.	2783250000	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
GTIN (EAN)	4064675059974	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 16A 1000 VDC...	Utförande
Art.nr.	2783260000	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
GTIN (EAN)	4064675059981	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 20A 1000 VDC...	Utförande
Art.nr.	2783280000	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
GTIN (EAN)	4064675060000	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 25A 1000 VDC...	Utförande
Art.nr.	2827990000	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 25 A
GTIN (EAN)	4064675367819	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 30A 1000 VDC...	Utförande
Art.nr.	2828000000	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 30 A
GTIN (EAN)	4064675367826	
Förp.	10 ST	