

CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Basräknare, gateway, styrbox och överspänningsskydd är anslutna med förkonfektionerade kabeluppsättningar som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmüller erbjuder de rätta anslutningslösningarna för detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-standarderna. Förkonfektionerade strömkablar med 6 kV överspänningsskydd avrundar sortimentet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Cable, 6 kV, 600 V
Art.nr.	2852960050
Typ	CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050
GTIN (EAN)	4064675474661
Förp.	1 items

CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Längd	50 m	Bygglängd (tum)	1968.5039 inch
Nettovikt	2832 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna tekniska data

Antal poler	2	Märkstötspänning	6 kV
Nominell spänning	600 V		

Tekniska data för kabel

Mantelfärg	grå (liknande RAL 7001)	Ledararea	1.5 mm ²
Antal ledare	2	Halogener	halogenfri, enligt IEC 60754-2
Isolering	TPE	Temperaturområde, rörligt, max.	85 °C
Temperaturområde, rörligt, min.	-25 °C	Temperaturområde, fast lagd, max.	85 °C
Temperaturområde, fast lagd, min.	-30 °C	Kabel material	PUR halogenfri
Böjradie min, rörlig	15 x kabeldiameter	Böjradie min, fast monterad	10 x kabeldiameter
Mantelmateriel	PUR	Ytterdiameter	6.4 mm ± 0.25 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		