

**CH-SMC-00.80-OVP180****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Basräknare, gateway, styrbox och överspänningsskydd är anslutna med förkonfektionerade kabeluppsättningar som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmüller erbjuder de rätta anslutningslösningarna för detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-standarderna. Förkonfektionerade strömkablar med 6 kV överspänningsskydd avrundar sortimentet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Hane, Hylsa, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Art.nr.	<a href="#">2853620080</a>
Typ	CH-SMC-00.80-OVP180
GTIN (EAN)	4064675477549
Förp.	10 items

## CH-SMC-00.80-OVP180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Diameter	6.4 mm	Nettovikt	60.65 g
----------	--------	-----------	---------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna tekniska data

Antal poler	2	Märkstötspänning	6 kV
Nominell spänning	600 V	Märkström	18.5 A
Skyddsklass	IP20		

## Tekniska data för kabel

Kabellängd	0.8 m	Ledningstyp	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV
Mantelfärg	grå	Oljebeständighet	Yes
Ledararea	1.5 mm <sup>2</sup>	Antal ledare	2
Skärmad	Nej	Halogener	Nej
Isolering	PP	Temperaturområde, rörligt, max.	90 °C
Temperaturområde, rörligt, min.	-30 °C	Temperaturområde, fast lagd, max.	90 °C
Temperaturområde, fast lagd, min.	-40 °C	Kabel material	PUR/ TPE
Böjradie min, rörlig	15 x kabeldiameter	Böjradie min, fast monterad	10 x kabeldiameter
Ytterdiameter	6.4 mm ± 0.25 mm		

## Tekniska data för kontaktdon

Kontaktdon	Kontaktbeskrivning	Kontaktdon 1
	Kabelingång	straight
	Huvudsakligt kapslingsmaterial	Plast
	Antal poler	3
	Typ	Hane
	Anslutning för enskilda komponenter	<a href="#">SLF 5.08/03/180 SN OR BX SO</a>
	Kontaktbeskrivning	Kontaktdon 2
	Kabelingång	straight
	Huvudsakligt kapslingsmaterial	Plast
	Antal poler	3
Typ	Hona	
Anslutning för enskilda komponenter	<a href="#">BLF 5.08HC/03/180 SN OR BX SO</a>	

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

