

**SD ELEC PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vid byggande, underhåll och reparation av elektriska anläggningar och apparater är testdon helt nödvändiga. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment inom området provningsapparater:

Det sträcker sig från strömmätningstångar och till uttag och FI-testare.. Vid utvecklingen och utformningen tar Weidmüller alltid hänsyn till användarnas önskemål och erfarenheter. Därför är apparaterna optimerade för den praktiska användningen och mycket pålitliga.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Spänningsprovare, Nej
Art.nr.	<a href="#">2855000000</a>
Typ	SD ELEC PRO
GTIN (EAN)	4064675530343
Förp.	1 items

## SD ELEC PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	22.2 mm	Byggdjup (tum)	0.874 inch
Bredd	154.1 mm	Byggbredd (tum)	6.0669 inch
Längd	154 mm	Bygglängd (tum)	6.063 inch
Diameter	22.2 mm	Nettovikt	29.92 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning Skruvmejsel volttestare

## PW64 Mät- och provutrustning

Klingbredd (B)	3 mm	Last inkopplingsbar	Nej
Mätområde Spänning/AC	100-250 V	Arbetstemperatur max.	50 °C
Arbetstemperatur min.	-10 °C	Frekvensområde, max.	500 Hz
Frekvensområde, min.	50 Hz	Indikering	optisk
Klinglängd	63 mm	Fasföljd indikering	Nej
Kretsprovning	Nej	Provspetskydd GS 68	Nej
Provspetsbelysning	Nej	HOLD-funktion	Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		