


**PLUG VPU AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Omfattande tillbehör för hela produktsortimentet

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2855300000
Typ	<a href="#">PLUG VPU AC</a>
GTIN (EAN)	4064675533283
Förp.	10 items

## PLUG VPU AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	21.5 mm	Byggdjup (tum)	0.8465 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0.315 inch
Bredd	11.6 mm	Byggbredd (tum)	0.4567 inch
Nettovikt	2.1 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...70 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Utförande	Stiftplint, med märkning	Färgkod	svart
-----------	--------------------------	---------	-------

## Anslutningsdata fjärrmeddelande

Ledaranslutningsarea, entrådig, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Avisoleringslängd	8 mm
Anslutningstyp	PUSH IN	Ledaranslutningsarea, entrådig, max.	1.5 mm <sup>2</sup>

## Märkdata IEC/EN

Märkspänning (AC) 250 V

## Allmänna data

Färgkod svart

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001627	ETIM 9.0	EC001627
ETIM 10.0	EC001627	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		