

CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	MetalliCard, Apparatmärkning, 15 x 45 mm, Silver
Art.nr.	2859690000
Typ	CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW SDR
GTIN (EAN)	4064675572596
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-12-31T00:00:00+01:00

CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Mått och vikter

Djup	0.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0197 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	45 mm	Byggbredd (tum)	1.7716 inch
Nettovikt	0.88 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -55...130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande	jackbar, med 3,5 mm monteringshål		
Bredd	45 mm		
Temperaturområde för användning max.	130 °C		
Temperaturområde för användning min.	-55 °C		
Färgkod	Silver		
Grundläggande material	Anodiserat aluminium		
Skrivna tecken	enligt kundönskan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MetalliCard	
Teckenfältets storlek	15.2 x 42.2 mm		
anpassad skrivare			
Antal märkningar per kombination	1 MetalliCard = Device markers		
Temperaturområde för användning	-55...130 °C		

Apparatmärkning

Håldiameter 3.30 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

