

**RC M P2 M20 SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



De runda anslutningarna med skruvsystem kännetecknas av sin kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2860650000
Typ	<a href="#">RC M P2 M20 SP</a>
GTIN (EAN)	4064675576662

## RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E307231

## Mått och vikter

Diameter	20 mm	Nettovikt	12 g
----------	-------	-----------	------

## Temperaturer

Lagertemperatur		Omgivningstemperatur	-25 °C...125 °C
Drifttemperatur	-40 °C...85 °C		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	2	Kodering	ingen
Kontakttyta	Mässing	LED	Nej
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Kapslingsmaterial	PA 66
Kabeldiameter max.	13 mm	Kabeldiameter min.	7 mm
Kontaktmaterial	Mässing	Ledardiameter, max.	4 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Nominell spänning	500 V
Märkström	17.5 A	Skyddsklass	IP68
Kontakttyp	Hane	Skärmanslutning	Nej
Material låsring	Plast	Anslutningsarea max.	4 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Allmänna uppgifter

Antal poler	2	Anslutningsgänga	M20
Skydd polförväxling	Ja	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Kapslingsmaterial	PA 66		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

## RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Rund anslutning M20-skruvverktyg



Verktyg:

Det här verktyget är idealiskt för installation av inbyggda M20-anslutningar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MTA RC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2884950000</a>	
GTIN (EAN)	4064675852070	
Förp.		

## Stickkontaktanslutning – skruvsystem



De runda anslutningarna med skruvsystem kännetecknas av sin kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RC F P2 SP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2903200000</a>	
GTIN (EAN)	4099986122376	
Förp.		

## M20

Skyddshättor lämpliga för FieldPower och WIPL-familjen med rund anslutning



## Allmänna beställningsdata

Typ	PC RC M	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2820090000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591405	
Förp.		