

**IE-TO-RJ12-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Mounting rail outlet, RJ12, IP20
Art.nr.	<a href="#">2861240000</a>
Typ	IE-TO-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	15 g
-----------	------

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...80 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ12	Anslutning 2	RJ12
Koppling	Koppling	Färgkod	beige, svart
Kapslingsmaterial	Plast	Kontaktyta	Guld över nickel
Monteringstyp	TS 35	Avskärmning	oskärmad
Skyddsklass	IP20	Stickcykler	≥ 200

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	TIA-1096-A
-----------------	------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

