Datablad

IE-TO-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Utförande	Mounting rail outlet, RJ12, IP20
Art.nr.	2861240000
Typ	IE-TO-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
Förp.	10 items

IE-TO-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt	15 g

Temperaturer

Lagertemperatur		Drifttemperatur	-40 °C...80 °C
Installation temperature			

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Anslutning 1	RJ12	Anslutning 2	RJ12
Koppling	Koppling	Färgkod	beige, svart
Kapslingsmaterial	Plast	Kontaktyta	Guld över nickel
Monteringstyp	TS 35	Avskärmning	oskärmad
Skyddsklass	IP20	Stickcykler	≥ 200

Allmänna standarder

Kontaktdon Norm	TIA-1096-A

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

