

## U-LINK-CNSERVER-1Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Exempel på användning



Weidmüllers u-link-tjänst för fjärråtkomst erbjuder en enkel möjlighet att på ett säkert sätt få tillgång till Ethernet-enheter i ett fjärrnätverk.

Med u-link VPN Server som central mötesplatsserver ansluter VPN-klienterna (service-PC och Weidmüller u-link klientenheter) alltid utåt och uppfyller därmed de typiska IT-säkerhetskraven.

Separata databas- och serverinstanser används för varje u-link-kundkonto (säker klientisolering) för att säkerställa dataintegritet.

Kommunikationen mellan u-link VPN-servern och fjärrklienterna (service-datorer och u-link-klientenheter) sker via en certifikatskyddad openVPN-anslutning.

u-links credo är "konfiguration istället för programmering". Användningen är intuitiv och kräver inga expertkunskaper.

Kännetecken:

- 1-klicks VPN-fjärråtkomst för service-datorer
- easyAccess: webb-, rdp- eller vnc-anslutningar till fjärrvärdar helt webbläsarbaserade för användning med surfplatta eller smartphone
- Organisation och gruppmanagement
- Topologier inklusive slutenheter från tredje part
- Management av fast programvara: Visning av status för fast programvara för alla routrar och möjlighet till tidsstyrd, automatisk uppdatering av fast programvara.
- Individuella åtkomsträttigheter: granulär konfiguration av åtkomsträttigheter för enheter i målnätverket.

• Omfattande händelselogg: Alla aktiviteter presenteras i u-link-portalen med omfattande filter- och exportfunktioner.

• Lösenordspolicy: Ökad säkerhet genom konfigurerbar effektbeskrivning av minimikrav för lösenordskvalitet och giltighetstid.

Weidmüller erbjuder följande användningsvarianter och tilläggsalternativ för u-link Remote Access:

Grundläggande utförande:

- Tilldelas automatiskt när du registrerar dig på [u-link.weidmueller.com](http://u-link.weidmueller.com)
- Gratis användning i 6 månader, förlängd till 365 dagar när du registrerar en ny u-link-klientenhet.
- Fullständiga kännetecken
- Obegränsat antal användare
- Max. 50 u-link-kompatibla enheter (åtkomstpunkter till ett fjärrnätverk)
- 1 samtidig VPN-anslutning
- Inga begränsningar i fråga om data eller hastighet (med förbehåll för normal användning på marknaden).

Utgång

- Ytterligare 50/100/250/500/1000 eller fler u-link-kompatibla enheter
- Ytterligare simultana VPN-anslutningar
- China-VPN: säker och pålitlig VPN-anslutning till och från Kina

**U-LINK-CNSERVER-1Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

|           |                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                         |
| Utförande | License code for u-link Remote Access Service.,<br>Allows the use of the server in China for a secure<br>and reliable VPN connection to and from China. |
| Art.nr.   | <a href="#">2870140000</a>                                                                                                                              |
| Typ       | U-LINK-CNSERVER-1Y                                                                                                                                      |
| Förp.     | 1 items                                                                                                                                                 |

## U-LINK-CNSERVER-1Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |     |
|-----------|-----|
| Nettovikt | 0 g |
|-----------|-----|

## Temperaturer

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur |
|-----------------|-----------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej                    |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Funktioner och kännetecken

|        |                                                                                                                                                             |           |                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Period | 1 år efter aktivering av licensnyckeln eller efter det att den befintliga licensen har upphört att gälla. De enskilda licensvillkoren visas vid aktivering. | VPN, Kina | Reliable VPN connection to and from China |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|

## Systemkrav

|                                                      |                                                                  |                              |                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Maskinvara, fjärrmånät                               | Weidmüller-maskinvara med u-link VPN-klient                      | Maskinvara (tjänste-PC)      | Dator med operativsystem Windows 10 eller 11 |
| Portaladministration (konfigurering användare/enhet) | via webbläsare (HTTPS), inloggning via användarnamn och lösenord | VPN-programvara (tjänste-PC) | u-link VPN-client (installation on PC)       |

## Övrigt

|            |                                                                                                              |                  |                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Aktivering | Klientens kontoadministratör matar in licensnyckeln i u-link-portalen (funktionerna omedelbart tillgängliga) | Ingår i leverans | E-post med licensnyckel |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000809    | ETIM 9.0    | EC000809    |
| ETIM 10.0   | EC000809    | ECLASS 14.0 | 27-24-25-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-01 |             |             |