

US67-USB-STICK-BLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller erbjuder högkvalitativa ledningar, stickkontakter, montageadapttrar och magneter för professionell och industriell installation av vibrationsövervakning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Communication module
Art.nr.	2874720000
Typ	US67-USB-STICK-BLE
GTIN (EAN)	4064675649526
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-07-30T00:00:00+02:00

US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	43 mm	Byggdjup (tum)	1.6929 inch
Höjd	16 mm	Bygghöjd (tum)	0.6299 inch
Bredd	11 mm	Byggbredd (tum)	0.4331 inch
Nettovikt	7 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-30 °C...85 °C
Fuktighet vid driftstemperatur	5…95 % rel. fuktighet, ingen kondens		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

allmänna data

Är en ersättningsdel	Ja
----------------------	----

Kommunikation

Antennkaraktistik	integrerad	Räckvidd, max., obruten linje	90 m
Räckvidd, max., i verkstad	30 m	Bluetooth-modul	Bluetooth låg energi

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000310	ETIM 9.0	EC000310
ETIM 10.0	EC000310	ECLASS 14.0	19-05-01-10
ECLASS 15.0	19-05-01-10		