

## CH-W-S-A11-S-A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produkten är inte längre  
tillgänglig

Smarta laddningslösningar för enskilda utmaningar - AC SMART: den intelligenta EV-laddboxserien med möjlighet till nätverksanslutning Redo för alla tillämpningsscenarier inom privat och kommersiell sektor: från enkel laddning med en enda laddningspunkt, via integration i smarta nät, till komplex administration av hela laddningsparker.

De tre plattformsbaserade serierna ECO, VALUE och ADVANCED täcker in de vanligaste tillämpningsfallen och kan anpassas till enskilda applikationer genom standardiserade gränssnitt och flexibla konfigurationsmöjligheter. Smarta kännetecken, såsom RFID- eller mobilappbaserad användarautentisering, justering av laddströmmen, inbyggd lastadministration och laddningsstyrning, eller självförsörjande PV överskottsladdning, gör AC SMART Boxes till en flexibel, anpassningsbar och dessutom effektiv och hållbar laddningslösning.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Wallbox, max. laddningskapacitet på 11 kW vid 3-fas (400 V) nätanlutning, max. ström 16 A, Mät-hylsutgång typ 2, Mobilapp, RFID/NFC, Automatisk laddning
Art.nr.	<a href="#">2875260000</a>
Typ	CH-W-S-A11-S-A
GTIN (EAN)	4064675650829
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2025-04-16T00:00:00+02:00

**Tekniska data**

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Djup	167 mm	Byggdjup (tum)	6.5748 inch
Höjd	439 mm	Bygghöjd (tum)	17.2834 inch
Bredd	273 mm	Byggbredd (tum)	10.748 inch
Nettovikt	4291 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Drifttemperatur	-30 °C...45 °C
Fuktighet	5-95 % rel. fuktighet		

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	d677010f-3c13-4196-b022-f62e8f2ef6a2

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002883	ETIM 9.0	EC002883
ETIM 10.0	EC002883	ECLASS 14.0	27-14-47-01
ECLASS 15.0	27-14-47-01		



**Överspänningskyddsboxar****Allmänna beställningsdata**

Typ	PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000104168</a>	Växelspänningsversion, Hjälp- och alarmkontakt, Överspänningskydd
GTIN (EAN)	4099986573475	II, TN-C-S, TN-S, IT med N, IT utan N, TT
Förp.	1 ST	