

KT 8S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kapverktyg
Art.nr.	2876450000
Typ	KT 8S
GTIN (EAN)	4064675664017
Förp.	1 items

KT 8S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1.1811 inch
Höjd	65.5 mm	Bygghöjd (tum)	2.5787 inch
Bredd	185 mm	Byggbredd (tum)	7.2835 inch
Längd	65.5 mm	Bygglängd (tum)	2.5787 inch
Nettovikt	220 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kapverktyg för upp till 8 mm ytterdiameter	Utförande	mekanisk enhands
--------------------	--	-----------	------------------

Klippverktyg

Kopparkabel - entrådig, max. (AWG)	1 AWG	Kopparkabel - entrådig, max.	50 mm ²
Kopparkabel - fintrådig, max. (AWG)	4 AWG	Kopparkabel - fintrådig, max.	25 mm ²
Kopparkabel - flertrådig, max. (AWG)	2 AWG	Kopparkabel - flertrådig, max.	35 mm ²
Kopparkabel - max. Ø	9 mm	Data/telefon/styrkabel, max. Ø	8 mm
Aluminiumkabel med en kärna, max. (mm ²)	50 mm ²	Aluminiumkabel, flertrådig max. (AWG)	2 AWG
Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm ²)	35 mm ²	Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	9 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		