

**KT MINI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Kapverktyg
Art.nr.	<a href="#">2876460000</a>
Typ	KT MINI
GTIN (EAN)	4064675664024
Förp.	1 items

## KT MINI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	9.5 mm	Byggdjup (tum)	0.374 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4.7244 inch
Bredd	42 mm	Byggbredd (tum)	1.6535 inch
Längd	120 mm	Bygglängd (tum)	4.7244 inch
Nettovikt	91 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kapverktyg upp till 12mm ytterdiameter	Utförande	mekanisk enhands
Drivspänning	0 V		

## Klippverktyg

Kopparkabel - entrådig, max. (AWG)	2 AWG	Kopparkabel - entrådig, max.	6 mm <sup>2</sup>
Kopparkabel - fintrådig, max. (AWG)	6 AWG	Kopparkabel - fintrådig, max.	6 mm <sup>2</sup>
Kopparkabel - flertrådig, max. (AWG)	4 AWG	Kopparkabel - flertrådig, max.	10 mm <sup>2</sup>
Kopparkabel - max. Ø	7 mm	Drivspänning	0 V
Aluminiumkabel med en kärna, max. (mm <sup>2</sup> )	6 mm <sup>2</sup>	Aluminiumkabel, flertrådig max. (AWG)	4 AWG
Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm <sup>2</sup> )	10 mm <sup>2</sup>	Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	7 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		