

**PVHYM-M-XXXX6W+11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y-kabeln används för parallellkoppling av flera strängar i ett FV-system, t.ex. för att dela en linje framför en växelriktare.

Kablarna finns i olika anslutningsvarianter.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Y-anslutningskabel, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male, 6mm <sup>2</sup> , 1100 V
Art.nr.	<a href="#">2877850000</a>
Typ	PVHYM-M-XXXX6W+11
GTIN (EAN)	4064675666417
Förp.	1 items

## PVHYM-M-XXXX6W+11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt

85.6 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## PV-kabelskydd

PV kabelversion

Kabelsida vänster

Nummer 1

Kabellängd 160 mm

Kabelfärg svart

Kabeltvärsnitt 6 mm<sup>2</sup>

Märkström 35 A

Integrerad inline säkring Nej

Utförande av kabelns slut sida

Anslutningsversion WM4 C

Kontakttyp hona

Kabelsida höger 1

Nummer 1

Kabellängd 200 mm

Kabelfärg svart

Kabeltvärsnitt 6 mm<sup>2</sup>

Märkström 39 A

Integrerad inline säkring Nej

Utförande av kabelns slut sida

Anslutningsversion MC 4

Kontakttyp hane

Kabelsida höger 2

Nummer 2

Kabellängd 200 mm

Kabelfärg svart

Kabeltvärsnitt 6 mm<sup>2</sup>

Märkström 39 A

Integrerad inline säkring Nej

Utförande av kabelns slut sida

Anslutningsversion MC 4

Kontakttyp hane

Märkspänning DC 1100 V

Ledararea 6.00 mm<sup>2</sup>

## elektriska egenskaper

Märkspänning DC

1100 V

**Tekniska data**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**PVHYM-M-XXXX6W+11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



