

**THM MULTIMARK LPC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**THM MultiMark LPC (Labelling Processing Center)**

- Snabb och effektiv märkning av utrustning och driftsutrustning
- Laserassisterad inriktning
- Ergonomisk drift via fotbrytare
- Hög upprepningsnoggrannhet
- Styrs via Weidmüller M-Print PRO©-programvara

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Märkningssystem, Termotransfer, 300 DPI, Multi-Mark, Etiketter, Etiketrullar
Art.nr.	<a href="#">2878190000</a>
Typ	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Förp.	1 items

## THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	648 mm	Byggdjup (tum)	25.5118 inch
Höjd	785 mm	Bygghöjd (tum)	30.9054 inch
Bredd	466 mm	Byggbredd (tum)	18.3464 inch
Nettovikt	22000 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Märkningssystem

Märkskylttyp	MultiMark, Etiketter, Etiketrullar	Systemförutsättning	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Märkningsmetod	Termotransfer	Gränssnitt	USB 2.0, Ethernet
Programvara	M-Print® PRO	Matningsspänning	100...240 V AC
Operativsystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Skrivhastighet	max. 150 mm/s
Märkningsupplösning, max.	300 DPI	Batteridrift	Nej
Ingår i leverans	USB-kabel, Europlugg, UK-plugg, US-plugg, Handbok, BAND MM-TB 25/360 SW färgband, DVD med M-Print® PRO, Färgbandskärna, Märkningsvals, Applikator inkl. laserenhet och stämpel, Montagefot, Fotbrytare, Skrivare		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

## THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Färgband




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	