


THM SE-M 100 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Med neutral säkerhetsmärkning kan märkning som överensstämmer med ISO 7010 implementeras enkelt och flexibelt.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Apparatmärkning, Apparatmärkning, 100 x 100 mm, blå |
| Art.nr. | 2885680000 |
| Typ | THM SE-M 100 BL |
| GTIN (EAN) | 4064675854289 |
| Förp. | 250 items |

THM SE-M 100 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.1 mm | Byggdjup (tum) | 0.0039 inch |
| Höjd | 100 mm | Bygghöjd (tum) | 3.937 inch |
| Bredd | 100 mm | Byggbredd (tum) | 3.937 inch |
| Nettovikt | 1 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------|
| Limma | Akrylatlim | Utförande | självhäftande |
| Bredd | 100 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Temperaturområde för användning max. | 110 °C | Temperaturområde för användning min. | -50 °C |
| Färgkod | blå | Halogener | Ja |
| Grundläggande material | Vynylfilm | Skrivna tecken | utan tryck |
| Godkännande enligt UL 969 | Ja | | |


Apparatmärkning

Halogener Ja

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Drawings



THM SE-M 100 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON MM 110/300 WS | Utförande |
| Art.nr. | 2918800000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4099986574878 | |
| Förp. | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Utförande |
| Art.nr. | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Förp. | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Utförande |
| Art.nr. | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Förp. | 1 ST | |