

**THM SE-P 50 RT/WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Med neutral säkerhetsmärkning kan märkning som överensstämmer med ISO 7010 implementeras enkelt och flexibelt.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 50 x 50 mm, röd-vit
Art.nr.	<a href="#">2885700000</a>
Typ	THM SE-P 50 RT/WS
GTIN (EAN)	4064675854302
Förp.	250 items

## THM SE-P 50 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0.1 mm	Byggdjup (tum)	0.0039 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1.9685 inch
Bredd	50 mm	Byggbredd (tum)	1.9685 inch
Nettovikt	0.95 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	Akrylatlim	Utförande	självhäftande
Bredd	50 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	110 °C	Temperaturområde för användning min.	-50 °C
Färgkod	röd-vit	Halogener	Ja
Grundläggande material	Vynylfilm	Skrivna tecken	utan tryck
Godkännande enligt UL 969	Ja		

## Apparatmärkning

Halogener Ja

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## THM SE-P 50 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	