

ESG-LP 6/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Utförande	ESG, Apparatmärkning, 6 x 17 mm, Silver
Art.nr.	2885800000
Typ	ESG-LP 6/17 MM SI
GTIN (EAN)	4064675854401
Förp.	24000 items

ESG-LP 6/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.05 mm	Byggdjup (tum)	0.002 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0.6693 inch
Nettovikt	0.01 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Akrylatlim	Utförande	självhäftande, halogenfri
Bredd	17 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	150 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	Silver	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyamid	Skrivna tecken	utan
Godkännande enligt UL 969	Ja		

Apparatmärkning

Halogener Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings

