


ESG-LP 9/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | ESG, Apparatmärkning, 9 x 17 mm, Silver |
| Art.nr. | 2885830000 |
| Typ | ESG-LP 9/17 MM SI |
| GTIN (EAN) | 4064675854432 |
| Förp. | 15000 items |

ESG-LP 9/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.05 mm | Byggdjup (tum) | 0.002 inch |
| Höjd | 9 mm | Bygghöjd (tum) | 0.3543 inch |
| Bredd | 17 mm | Byggbredd (tum) | 0.6693 inch |
| Nettovikt | 0.01 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Limma | Akrylatlim | Utförande | självhäftande, halogenfri |
| Bredd | 17 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Temperaturområde för användning max. | 150 °C | Temperaturområde för användning min. | -40 °C |
| Färgkod | Silver | Halogener | Nej |
| Grundläggande material | Polyamid | Skrivna tecken | utan |
| Godkännande enligt UL 969 | Ja | | |

Apparatmärkning

Halogener Nej

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Drawings

